




Insera S-R (S9/S7/S5/S3/S1)

Receptor M
2-cm³-Kuppler-DatenANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022Nivelul presiunii sonore
la ieșire


Amplificare acustică



Interval de frecvență	<100 Hz - 7000 Hz			
Factor de distorsiune	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Țimp estimat de funcționare*	18 h			
Zgomot intrinsec echivalent	19 dB SPL			

Receptor P
2-cm³-Kuppler-DatenANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022Nivelul presiunii sonore
la ieșire

Amplificare acustică



Interval de frecvență	<100 Hz - 6700 Hz			
Factor de distorsiune	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Țimp estimat de funcționare*	18 h			
Zgomot intrinsec echivalent	19 dB SPL			

* Durata estimată de funcționare a bateriei reîncărcabile depinde de funcțiile active, utilizarea accesoriilor wireless, pierderea auzului, vechimea bateriei și zgomotul din mediul înconjurător.

Condiții de testare

- Se utilizează setări specifice de testare. Reglare RTS cu control al volumului
- Dispozitivul funcționează în mod liniar.
- Extinderea scăzută este activă
- Toate datele au fost obținute utilizând un furtun de 5 mm și setările de măsurare Unitron TrueFit™.
- Latența semnalului audio, determinată conform unui standard intern, este de 6,2 ms.

Avertismente

- ⚠ Nu sunt permise modificări sau ajustări ale sistemului auditiv care nu au fost aprobate în mod expres de producător. Astfel de modificări pot deteriora urechea sau sistemul auditiv.
- ⚠ Nivelul presiunii sonore rezultat în urechile copiilor poate fi semnificativ mai mare decât la adulții obișnuiți. Se recomandă măsurarea RECD pentru a corecta curba țintă a OSPL90.



Sonova AG
Laubisrütistraße 28
CH-8712 Stäfa, Schweiz


Insera S-R (S9/S7/S5/S3/S1)




Receptor SP
2-cm³-Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Nivelul presiunii sonore
la ieșire



Amplificare acustică




Interval de frecvență	<100 Hz - 7000 Hz			
Factor de distorsiune	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Timp estimat de funcționare*	18 h			
Zgomot intrinsec echivalent	19 dB SPL			


Receptor UP
2-cm³-Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Nivelul presiunii sonore
la ieșire



Amplificare acustică



Interval de frecvență	<100 Hz - 5200 Hz			
Factor de distorsiune	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Timp estimat de funcționare*	18 h			
Zgomot intrinsec echivalent	19 dB SPL			

* Durata estimată de funcționare a bateriei reîncărcabile depinde de funcțiile active, utilizarea accesoriilor wireless, pierderea auzului, vechimea bateriei și zgomotul din mediul înconjurător.

Subsemnata, PANA ALINA-NICOLETA, traducator autorizat pentru pentru limbile Engleza si Italiana, in temeiul autorizatiei nr. 14083, eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime, fara omisiuni si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Schweiz

unitron.com/d



sonova